



KÖSTER Superpacker 10 mm x 85 mm CH

Tehnični list/art.št: IN 912 001

Izdano: 2025-10-01

Volker Knecht, testiranje po DAfStb navodilih za zaščito in obnovo betonskih konstrukcij 2001, ZTV-ING 2003

Paker za injektiranje KÖSTER Injektirnih smol, Injektirnih gelov in Mautrol 2K (10 x 85 mm)


Lastnosti

KÖSTER Superpacker injektirni pakerji imajo na mestu za tesnjenje konico konusne oblike, ki zagotavlja potreben pritisk znotraj izvrtine in s tem omogoči odlično tesnjenje in fiksiranje pakerjev v izvrtini. Štiri plavuti in dva stožčasto oblikovana grebenčka na gumijastem tesnilu preprečujejo vrtenje pakerja pri zategovanju in hkrati omogočajo optimalno namestitev pakerja v vrtini. KÖSTER Superpacker nima v naprej določene točke loma. Po uporabi je potrebno zategovalni del odstraniti.

Tehnične lastnosti

Material pocinkana kovina, guma

Premer ob dostavi 10 mm
Dolžina 85 mm



Vijak zatezni del

Področje uporabe

KÖSTER Superpacker injektirni pakerji so primerni za injektiranje razpok in za območno injektiranje s primerno opremo (črpalka) za tlačno injektiranje.

Vgradnja

Luknje se navadno vrtajo v razmaku od 10 – 15 cm, odvisno od debeline podlage in oblike razpoke. Po izvrtani luknji primerne premera, KÖSTER Superpacker vstavimo v izvrtino vsaj 5 cm globoko. Paker se fiksira z obračanjem in zategovanjem šestkotnega dela pakerja (zategovalnik) v smeri urinega kazalca. Sprva zategujemo ročno, nato s primernim ključem, vse dokler paker ni dobro fiksiran v izvrtini. Z obračanjem zategovalnika, se gumijasto tesnilo vrašča v konusni zaključek in s tem pritiska na stene izvrtine ter jo učinkovito zatesni. Po nastavitvi pakerjev lahko pričnemo z injektiranjem. Ko se injektirani material posuši, se zategovalniki odstranijo, odprtino pa zapremo s KÖSTER KB-Fix 5.

Čiščenje

KÖSTER Superpacker injektirni pakerji so namenjeni enkratni uporabi.

Pakiranje

IN 912 001 Kos

Shranjevanje

Shranjujte na suhem in hladnem mestu.
Brez roka uporabe.

Varnostna navodila

Podatki, ki jih vsebuje ta tehnični list so rezultat naših raziskav in naših praktičnih izkušenj pri uporabi. Vsi navedeni podatki so povprečne vrednosti, ki so bile pridobljene v vnaprej določenih pogojih. Pravilna in s tem učinkovita in uspešna uporaba naših izdelkov ni predmet našega nadzora. Za pravilno uporabo izdelkov je, ob upoštevanju unikatnih pogojev posameznega gradbišča in končne rezultate procesa gradnje, odgovoren izvajalec. To lahko zahteva spremembe teh priporočil za standardne primere. Specifikacije, ki jih izdajajo naši zaposleni ali naši predstavniki, ki so izven okvirov danega tehničnega lista, zahtevajo pisno potrditev. Potrebno je upoštevati veljavne standarde za testiranje in uporabo materialov, tehnične smernice in kodeks ravnanja. S tem ozirom se garancija nanaša na kvaliteto naših izdelkov v okviru splošnih pogojev in ne na pravilno uporabo izdelkov. Tehnični list je bil pregledan. Veljavna je zadnja izdana verzija (vse prejšnje verzije so neveljavne).

Pri delu nosite zaščitne rokavice, očala in ostalo zaščitno opremo, zahtevano po državnih, regionalnih in lokalnih varnostnih predpisih. Med injektiranjem poskrbite za zaščito okolice, saj lahko injektirana smola zaradi injektiranja pod pritiskom kaplja iz stene, izvrtin, pakerjev itd. Med injektiranjem ne stojte neposredno za pakerji.

Sorodni izdelki

KÖSTER KB-FIX 5	Št. art. C 515
KÖSTER 2 IN 1 injektirna smola	Št. art. IN 201
KÖSTER IN 2 injektirna smola	Št. art. IN 220
KÖSTER KB-Pox IN	Št. art. IN 231
KÖSTER IN 5 injektirna in zalivna smola	Št. art. IN 250
KÖSTER IN 8 PU injektirna pena	Št. art. IN 271
KÖSTER Pur Gel	Št. art. IN 285
KÖSTER Injektirni gel G4	Št. art. IN 290
KÖSTER Injektirni gel S4	Št. art. IN 294
KÖSTER Injektirna bariera	Št. art. IN 501 025
KÖSTER Nastavek za Lamelni udarni paker	Št. art. IN 908 001
KÖSTER Lamelni udarni paker	Št. art. IN 909 001
KÖSTER Pomožni udarni nastavek za Lamelne udarne pakerje	Št. art. IN 911 001
KÖSTER Injektirna cevka za Gel-črpalko	Št. art. IN 928 006
KÖSTER Drsna sklopka za ploščato injektirno glavo	Št. art. IN 928 007
KÖSTER Vrtljivo koleno	Št. art. IN 928 008
KÖSTER 1K-injektirna črpalka	Št. art. IN 929 001
KÖSTER Črpalka za akrilni gel	Št. art. IN 930 001
KÖSTER Dozirna cev za gel črpalko	Št. art. IN 930 002
KÖSTER Gel Paker (osnova)	Št. art. IN 931 001
KÖSTER Gel Paker (končni del)	Št. art. IN 932 001
KÖSTER Gel Paker podaljšek cevi 800 mm	Št. art. IN 933 001
KÖSTER Pomožni udarni nastavek za Gel Pakerje	Št. art. IN 935 001
Naprava za rezanje za Gel Pakerje	Št. art. IN 936 001
KÖSTER Ročna tlačna črpalka brez manometra	Št. art. IN 953 001
KÖSTER Ročna tlačna črpalka z manometrom	Št. art. IN 953 002
KÖSTER Mautrol 2K	Št. art. M 261
KÖSTER Mautrol Flex 2K	Št. art. M 262 020